

Garant**Furatkés fix dőlésszöggel 3°, jobbos, Kinyúlási hossz / lapkaméret L: 25/11mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	272121 25/11
GTIN	4045197430632
Árucikk kategória	21W

Leírás

Kivitel:**Fix dőlésszöggel.****Belső hűtéssel.****Felhasználás:**

M16×2 és M18×2,5 szabványos menethez.

Műszaki leírás

Váltólapka csavar	279810 4
Középtolódás L ₃	7,3 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	13 mm
Lapkaméret	11 mm
Teljes hossz L	180 mm
belső hűtés	igen
Szár Ø D _s	20 mm
Dőlésszög	3 fok
Felhasználás módja	jobbos
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Szorítócsavar Típus 4	279810 4
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500