

**Garant****Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret L: 25/16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	272001 25/16
GTIN	4045197429698
Árucikk kategória	21W

**Leírás**

**Tartalom:**  
**1,5°-os alátétlapkával.**

**Műszaki leírás**

Alátétlapka 1,5°	272600 1,5
Lapkacsavar menetlapkához	279810 2
Működő szélesség L <sub>4</sub>	25 mm
Szárméret	25 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	30 mm
Szorítócsavar alátétlapkához	279824 1
Teljes hossz L	153 mm
Lapkaméret	16 mm
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Esztergakés

**Tartozék**

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX10	674248 TX10
Alátétlapka esztergakéshez Dőlésszög 1,5 fok	272600 1,5
Feszítőcsavar	272500
Csavar alátétlapkához Típus 1	279824 1
Szorítócsavar Típus 2	279810 2
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500