

Garant**Furatkés fix dőlésszöggel 0,5°, balra, Kinyúlási hossz / lapkaméret L:
25/11 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	272132 25/11
GTIN	4045197645494
Árucikk kategória	21W

Leírás**Kivitel:
Fix dőlésszöggel.****Műszaki leírás**

Váltólapka csavar	279810 4
Lapkaméret	11 mm
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	13 mm
Középeltolódás L_3	7,3 mm
Teljes hossz L	100 mm
belső hűtés	igen
Szár $\varnothing D_5$	12 mm
Dőlésszög	0,5 fok
Felhasználás módja	balra
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
--	------------

Szorítócsavar Típus 4	279810 4
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500