

WEKEM®**Folyékony fém, 25 ml**

Rendelési adatok

Rendelés száma	083380
GTIN	4260205360989
Árucikk kategória	08G

Leírás

Kivitel:

Gyorsan száradó szürke fém-epoxi, amely mechanikusan jól megmunkálható (**fűrészelés, fúrás, marás, menetvágás**).

Felhasználás:

Öntvény, acél, vas, alumínium, kerámia, fa és beton repedéseinek, hibás furatainak, lyukainak stb. kitöltésére.

Veszélyes anyag jelölés: GHS09 környezetre veszélyes

Veszélyes anyag jelölés: GHS07 figyelem

Veszélyes áru kategória: 9

Húzó-nyírószilárdság: 25 N/mm²

Műszaki leírás

Veszélyes anyag jelölés	GHS09 környezetre veszélyes
Veszélyes anyag jelölés	GHS07 figyelem
Húzó-nyírószilárdság	25 N/mm ²
Gyártó jelölése	WS-362-025

Dinamikus viszkozitás	750000 mPas
Felhasználási hőmérséklet tartomány	-35 °C
Felhasználási tartomány	Javítás
Festék	szürke
Úrtartalom	48 g
Veszélyes áru kategória	9
Alkalmas anyagok	fa
Alkalmas anyagok	Beton
Alkalmas anyagok	Öntvény
Alkalmas anyagok	Acél
Alkalmas anyagok	Alumínium
Alkalmas anyagok	Kerámia
Alak	paszta
Tulajdonság	Visszalezárható
Szavatosság a gyártás dátumától számítva	12 hónap
UN szám	UN3077
Tárolási hőmérséklet	10 °C
Kémiai alap	Epoxidgyanta
Keménység Shore A szerint	68
Sűrűség	1,8 g/cm ³
Üzemi szilárdság	15 min
Száradás	4 - 6 min
Terméknév attribútum	25 ml
Termék fajtája	Kétkomponenses ragasztó