

Garant**Leszúró lapka egyenes, HB7130, Beszúrási szélesség w: 4,1 mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 273115 4,1 |
| GTIN | 4045197600820 |
| Árucikk kategória | 21J |

Leírás**Felhasználás:**

273551– 273558 sz. beszúró pengékhez.

Műszaki leírás

| | |
|--|-----------------------------------|
| Beszúrási szélesség w | 4,1 mm |
| Előtolás f acélban < 900 N/mm ² | 0,12 mm/ford, |
| Sarokrádiusz | 0,2 mm |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás |
| Szerszámanyag | HM |
| Fő felhasználás | M |
| Forgácsolási feltétel | Folyamatos |
| Minőség | HB7130 |
| Cserék / élek száma | 1 |
| Váltólapka profil | egyenes |
| Termék fajtája | Váltólapka beszúró esztergáláshoz |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V_c | ISO kód |
|------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| INOX < 900 N/mm ² | alkalmas | 110 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | alkalmas | 90 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | alkalmas | 40 m/min | S |
| Folyamatos | alkalmas | | |
| Szabálytalan | feltételesen alkalmas | | |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |