

Garant

**Leszűrő penge Acél, egyenes, Pengemagasság h₅ / beszűrési szélesség w:
32/2,2 mm**


Rendelési adatok

Rendelés száma	273551 32/2,2
GTIN	4045197698995
Árucikk kategória	21W

Leírás
Alkalmazható :

273984 – 274000 sz. vagy 319132; 319133 sz. tartó (VDI tartó).

Tartalom:

279850 1 sz. kulcs a lapkacseréhez.

Axiális beszűrési lehetőség: nem

Maximális munkadarab Ø-höz: 60 mm

Szélesség b₂: 1,6 mm

Magasság h₁: 25 mm

Teljes hossz L_{ges}: 150 mm

Maximális beszűrési mélység t_{max}: 25 mm

Műszaki leírás

Beszűrési szélesség w	2,2 mm
Maximális munkadarab Ø-höz	60 mm
Szélesség b ₂	1,6 mm
Pengemagasság h ₅	32 mm
Magasság h ₁	25 mm
Teljes hossz L _{ges}	150 mm
Maximális beszűrési mélység t _{max}	25 mm
Felhasználás módja	egyenes

belső hűtés	nem
Axiális beszúrás lehetséges	nem
Termék fajtája	Leszúró penge