

**Garant**

**Leszúró penge Acél, egyenes, Pengemagasság h<sub>5</sub> / beszúrási szélesség w:  
32/3,1 mm**


**Rendelési adatok**

Rendelés száma	273551 32/3,1
GTIN	4045197699008
Árucikk kategória	21W

**Leírás**
**Alkalmazható :**

273984 – 274000 sz. vagy 319132; 319133 sz. tartó (VDI tartó).

**Tartalom:**

279850 1 sz. kulcs a lapkacseréhez.

Axiális beszúrási lehetőség: nem

Maximális munkadarab Ø-höz: 100 mm

Szélesség b<sub>2</sub>: 2,35 mm

Magasság h<sub>1</sub>: 25 mm

Teljes hossz L<sub>ges</sub>: 150 mm

Maximális beszúrási mélység t<sub>max</sub>: 50 mm

**Műszaki leírás**

Beszúrási szélesség w	3,1 mm
Pengemagasság h <sub>5</sub>	32 mm
Maximális munkadarab Ø-höz	100 mm
Szélesség b <sub>2</sub>	2,35 mm
Magasság h <sub>1</sub>	25 mm
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	150 mm
Maximális beszúrási mélység t <sub>max</sub>	50 mm
Felhasználás módja	egyenes

belső hűtés	nem
Axiális beszúrás lehetséges	nem
Termék fajtája	Leszúró penge