

**Garant**

**Leszúró penge Acél, egyenes, Pengemagasság h<sub>5</sub> / beszúrási szélesség w:  
32/5,1 mm**



## Rendelési adatok

Rendelés száma	273551 32/5,1
GTIN	4045197699022
Árucikk kategória	21W

## Leírás

### Alkalmazható :

273984 – 274000 sz. vagy 319132; 319133 sz. tartó (VDI tartó).

### Tartalom:

279850 1 sz. kulcs a lapkacseréhez.

Axiális beszúrási lehetőség: nem

Maximális munkadarab Ø-höz: 120 mm

Szélesség b<sub>2</sub>: 4 mm

Magasság h<sub>1</sub>: 25 mm

Teljes hossz L<sub>ges</sub>: 150 mm

Maximális beszúrási mélység t<sub>max</sub>: 60 mm

## Műszaki leírás

Szélesség b <sub>2</sub>	4 mm
Beszúrási szélesség w	5,1 mm
Pengemagasság h <sub>5</sub>	32 mm
Maximális munkadarab Ø-höz	120 mm
Magasság h <sub>1</sub>	25 mm
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	150 mm
Maximális beszúrási mélység t <sub>max</sub>	60 mm
Felhasználás módja	egyenes

belső hűtés	nem
Axiális beszúrás lehetséges	nem
Termék fajtája	Leszúró penge