



## Densimet szerszámbefogó becsavarozható marókhhoz, Ø d = 16 mm, Menet M × Lges: M8X88



### Rendelési adatok

Rendelés száma	301345 M8X88
GTIN	4045197439307
Árucikk kategória	31A

### Leírás

#### Kivitel:

- **Rezgéscsillapító tulajdonságú.**
- **Szártúrés h6.**

#### Felhasználás:

Különösen alkalmas zsugorbefogókban való használathoz.

belső hűtés: igen

Rezgés: csillapított

Furat Ø D<sub>1</sub>: 8,5 mm

Ø D<sub>2</sub>: 14 mm

Hasznos hossz L<sub>1</sub>: 40 mm

### Műszaki leírás

Ø D <sub>2</sub>	14 mm
Hasznos hossz L <sub>1</sub>	40 mm
Menet M	M8X88
Furat Ø D <sub>1</sub>	8,5 mm
Befogó	Ø d = 16 mm
Szár Ø d	16 mm
belső hűtés	igen
Rezgés	csillapított

