

**Densimet szerszámbefogó becsavarozható marókhhoz, Ø d = 16 mm, Menet M × Lges: M8X128****Rendelési adatok**

Rendelés száma	301345 M8X128
GTIN	4045197439314
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- **Rezgéscsillapító tulajdonságú.**
- **Szártúrás h6.**

Felhasználás:

Különösen alkalmas zsugorbefogókban való használathoz.

belső hűtés: igen

Rezgés: csillapított

Furat Ø D₁: 8,5 mm

Ø D₂: 14 mm

Hasznos hossz L₁: 80 mm

Műszaki leírás

Menet M	M8×128
Hasznos hossz L ₁	80 mm
Ø D ₂	14 mm
Furat Ø D ₁	8,5 mm
Befogó	Ø d = 16 mm
Szár Ø d	16 mm
belső hűtés	igen
Rezgés	csillapított

