

**Garant****Beszúró esztergalpka Simítás, CU7025, Beszúrási szélesség w: 5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273720 5
GTIN	4045197579096
Árucikk kategória	21J

**Műszaki leírás**

Beszúrási szélesség w tűrése	$\pm 0,04$ mm
Beszúrási szélesség w	5 mm
Előtolás f	0,07 - 0,25 mm/ford,
Fogásmélység a <sub>p</sub>	0,7 - 2,6 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	Cermet
Bevonat	bevonat nélkül
Fő felhasználás	P
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Minőség	CU7025
Sarokrádiusz R	0,4 mm
Cserék / élek száma	2
Váltólapka profil	egyenes
Termék fajtája	Váltólapka beszúró esztergáláshoz

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	210 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	170 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	140 m/min	P
Folyamatos	alkalmas		
Száraz	alkalmas		