

**Hasított közpersely tömített, Ø 12 mm, Befogási Ø D1: 5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302140 5
GTIN	4019208193168
Árucikk kategória	33D

**Leírás****Kivitel:****Tömített (gumidugók).****Felhasználás:**

- Fúráshoz, dörzsárazáshoz, maráshoz és szerszámélezéshez.
- Maximális rugalmasság a befogási átmérő csökkentésnek köszönhetően.
- A nagy nyomaték nagyobb forgácsolási térfogatot garanzál, mint a közvetlen befogásnál.
- Körfutási pontosság  $\pm 5 \mu\text{m}$  (rendszerpontosság  $3 \times D$ -nél).
- Körfutási pontosság  $\pm 2 \mu\text{m}$  (közperselyhez).
- Használható minden kereskedelmi forgalomban kapható hidropasztikus szerszám tartóval.

**Opcionális tartozék:**

343720 sz. hengeres tisztító

**Műszaki leírás**

Befogási Ø D <sub>1</sub>	5 mm
Ø D	12 mm
Külső Ø	12 mm
Terméknév attribútum	Ø 12 mm
Rendszer körfutási pontossága	5 $\mu\text{m}$
Termék fajtája	Szűkítőpersely

