

Garant**Beszúró esztergakés, balos, Szár- / beszúrási szélesség w: 32/5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273751 32/5
GTIN	4045197531568
Árucikk kategória	21W

Leírás**Kivitel:**

A tartók nagy szilárdságú szerszámacélból ($> 1300 \text{ N/mm}^2$) készülnek. A konvex lapkarögzítéssel maximális ellenállás érhető el az axiális és radiális nyírőerőkkel szemben, és ezáltal a felületminőség és termelékenység jelentősen növekszik.

Műszaki leírás

Működő szélesség L_4	26,5 mm
Beszúrási szélesség w	5 mm
Csavar	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Beszúrási mélység t_{\max}	15 mm
Fejhossz L_1	38 mm
Teljes hossz L	170 mm
Szárszélesség b	32 mm
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Axiális beszúrási lehetőség	igen
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659906 1600
8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz 50 mm	659874 50
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX30	674248 TX30
Rögzítőcsavar Típus 7	279815 7
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659957 1600