



Akkumulátoros zsíróprés 562 bar, Típus: M12GG



Rendelési adatok

Rendelés száma	083578 M12GG
GTIN	4002395001903
Árucikk kategória	03L

Leírás

Kivitel:

Ömlesztett zsírral (tartalom max. 500 ml), ill. tubussal (tartalom 400 g) való feltöltéshez. **Max.**

NLGI 3 zsírokhoz alkalmas.

Légtelenítő szeleppel. Zsíróprés hossza 355 mm, tömlő hossza 914 mm, univerzális csatlakozó.

Tartalom:

C12C gyorsöltő készülék, tömlő univerzális csatlakozóval, táska.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és tartozékokat a 073814 számtól talál.

Műszaki leírás

Feltöltési mennyiség, ömlesztett	500 cm ³
Tömlő hossza	914 mm
Tömlő csatlakozó menet	M10×1
Akkumulátor kapacitás	4 Ah
Akkumulátor-feszültség	12 V
Hozzávaló tubusméret	400 g
Tömlő Ø	13 mm

Hossz	355 mm
Gyártó jelölése	M12GG
Hozzávaló tubus	083590
Akkumulátor típus	Lítium-ion
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Energiaellátás	Akkus
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee B 12 V típus
Termék fajtája	Zsírprés

Tartozék

Li-Ion rendszer M12B4 Akkumulátor típus MB12	073815 MB12
--	-------------