

Garant**Csillag-villáskulcs, Kulcsnyílás: 19mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG6036 19
GTIN	4069515050593
Árucikk kategória	GGN

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílással.

Optimalizált profilszárral a különösen jó fogás és ergonomikus munkavégzés érdekében.

Különösen hosszú élettartamú és rendkívüli módon terhelhető. Csillag-oldal **HT-Drive** profillal.

Szabvány:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Alapanyag:

Króm-ötvözet acél, krómozott (lepattogzásmentes); korongkefézett felület.

Tartalom:

5 darab 613600 19 sz. csillag-villáskulcs.

Figyelem:

HT-Drive – a különlegesen méretpontos profil.

Előny:

- **A csavarok oldalát fogja meg. – Kíméletesen bánik a csavarokkal. – A csavarok élettartama meghosszabbodik.**
- **Nagyobb a felfekvési felület a csavar és a szerszám között. – Biztosabb fogás és nagyobb erőátvitel.**

Műszaki leírás

Maximális pofamagasság h1	9 mm
Maximális gyűrűmagasság h _{2 max}	14 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus

Kulcsnyílás	19 mm
Kulcs hossza L	230 mm
Szabvány	DIN 3113 A
Szabvány	ISO 3318
Szabvány	ISO 7738
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Matt krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs
USP1	5 darab csillag-villáskulcs

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG6036 19