

**Garant****RC.X 1003, Minőség: HB7140-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260640 HB7140-1
GTIN	4045197819185
Árucikk kategória	21G

## Leírás

RC.X 1003 HB7140-1 Forgácstörő: VM  
Tűrés: M  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 2 mm  
Előtolás  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 60 - 230 m/min

## Műszaki leírás

Fogásmélység $a_p$	0,5 - 2 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	60 - 230 m/min
Minőség	HB7140-1
Fő felhasználás	M
Előtolás $f$	0,1 - 0,3 mm/ford,
Forgácstörő	VM
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	RCMX 1003
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz