



Kétkorongos köszörűgép DS, 400 V, Típus: DS04/150



Rendelési adatok

Rendelés száma	077511 DS04/150
GTIN	2050001741257
Árucikk kategória	03S

Leírás

Kivitel:

A **különösen nyugodt járású** motor hosszú élettartamot biztosít **tartós üzem** esetén is.

Szállítás köszörűkorong nélkül.

25,4 mm-es tengellyel.

Rendkívül robosztus háromfázisú váltóáramú asztali kivitelű kétkorongos köszörűgép. A stabil munkadarab felfekvők, a véletlen bekapcsolódás elleni védelem és a szemvédő pajzsok magas szintű biztonságot nyújtanak a felhasználó számára.

Figyelem:

Hozzávaló köszörűkorongokat az 596100 számtól talál.

Teljesítményfelvétel: 250 W

Maximális fordulatszám: 2900 min⁻¹

Csiszolótárcsa Ø D: 150 mm

Köszörűkorong szélessége T: 25 mm

Köszörűkorong furat Ø H: 25,4 mm

Súly: 14 kg

Műszaki leírás

Maximális fordulatszám	2900 min ⁻¹
Súly	14 kg
Teljesítményfelvétel	250 W
Gyártó jelölése	DS04/150

Köszörűkorong szélessége T	25 mm
Köszörűkorong furat Ø H	25,4 mm
Csiszolótárcsa Ø D	150 mm
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Kétkorongos köszörűgép

Tartozék

Köszörűgép korong D×T×H (mm) Típus EK80	596100 EK80
Gépállvány Hozzávaló gép DS04	077513 DS04
Köszörűgép korong D×T×H (mm) Típus SC46	596100 SC46
Köszörűgép korong D×T×H (mm) Típus C800	596100 C800
Köszörűgép korong D×T×H (mm) Típus SC80	596100 SC80
Szerszámfelfekvő asztal, jobbos Típus AT1	077525 AT1
Szemvédő pajzs 077502 sz. köszörűgéphez Típus DS1	077509 DS1
Szerszámfelfekvő asztal, balos Típus AT1	077519 AT1