



## Szorítóvas Kereszt- és hosszanti recézéssel, SK 80, Befogási Ø (1 mm emelkedéssel): 51 mm



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 329944 51     |
| GTIN              | 2050001923882 |
| Árucikk kategória | 33H           |

### Leírás

#### Kivitel:

Szorítóvasak, **kerek profil, 0,5 mm-es ill. 1 mm-es emelkedéssel. A rendelésnél kérjük a kívánt befogási Ø-t megadni.**

Kereszt és hosszanti recézéssel nyers darabokhoz.

#### Felhasználás:

Sokoldalú alkalmazási terület, megmunkáló központokon, mérőkészülékeken, vagy lemezfeszítésnél.

#### Figyelem:

**Szorítóvasak és speciális profilok egyedi igényeknek megfelelően külön rendelésre szállíthatóak.**

Más kúpméretek, alakok (pl. 4-szög) és megmunkálható nyersdarabok **külön rendelésre!**

### Műszaki leírás

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Befogási Ø    | 51 mm                         |
| Befogófelület | Kereszt- és hosszanti recézés |

|                |                |
|----------------|----------------|
| Profil         | kerek          |
| Keménység      | 60 HR          |
| Hossz L        | 53 mm          |
| Befogó         | SK 80          |
| Termék fajtája | Befogófej sima |