

**Garant****HSK hűtőfolyadék-cső, HSK: 25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	309880 25
GTIN	2050001707802
Árucikk kategória	39Z

**Leírás****Kivitel:**

Speciális O-gyűrű 120 bar-ig,  $\pm 1^\circ$  szögelfordulás, polírozott, 2 tömítőgyűrűvel.

**Hűtőfolyadék álló Viton® tömítések.**

- **Finompolírozott felület, edzett és barnított.**
- **Két polírozott rádiusz átmenet.**
- **Teljesen mozgatható a két O-gyűrűnek köszönhetően.**
- **Nemesített menetes persely görgőzött, nagy tömörségű menetprofilokkal.**

**Leírás:**

**HSK hűtőfolyadék-cső** – kis alkatrész nagy hatással! Az akár napi néhány ezer szerszámcserenél fontos, hogy tiszta és mindenekelőtt biztonságos kapcsolódási pont legyen a géperső hűtőfolyadék csöve és a tömítés között.

**Alkalmazható:**

HSK szerszámbe fogók.

**Műszaki leírás**

Teljes hossz L	16,8 mm
Menet M	M8×1
Hozzávaló befogó	HSK 25
Ø D	5 mm
Maximális nyomás	120 bar

Szögelmózdulás	± 1 fok
Felületkezelés	Polírozott
Termék fajtája	Hűtőfolyadék-cső

---

## Tartozék

Dugókulcs HSK hűtőfolyadék csőhöz HSK 25	309890 25
--	-----------