

**Garant****HSK hűtőfolyadék-cső, HSK: 32****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 309880 32     |
| GTIN              | 2050001707819 |
| Árucikk kategória | 39Z           |

**Leírás****Kivitel:**

Speciális O-gyűrű 120 bar-ig,  $\pm 1^\circ$  szögelfordulás, polírozott, 2 tömítőgyűrűvel.

**Hűtőfolyadék álló Viton® tömítések.**

- **Finompolírozott felület, edzett és barnított.**
- **Két polírozott rádiusz átmenet.**
- **Teljesen mozgatható a két O-gyűrűnek köszönhetően.**
- **Nemesített menetes persely görgőzött, nagy tömörségű menetprofilokkal.**

**Leírás:**

**HSK hűtőfolyadék-cső** – kis alkatrész nagy hatással! Az akár napi néhány ezer szerszámcsere-nél fontos, hogy tiszta és mindenekelőtt biztonságos kapcsolódási pont legyen a géperső hűtőfolyadék csöve és a tömítés között.

**Alkalmazható:**

HSK szerszámbe-fogók.

**Műszaki leírás**

|                  |         |
|------------------|---------|
| Ø D              | 6 mm    |
| Hozzávaló befogó | HSK 32  |
| Menet M          | M10×1   |
| Teljes hossz L   | 26 mm   |
| Maximális nyomás | 120 bar |

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Szögelmózdulás | ± 1 fok          |
| Felületkezelés | Polírozott       |
| Termék fajtája | Hűtőfolyadék-cső |

---

## Tartozék

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Dugókulcs HSK hűtőfolyadék csőhöz HSK 32 | 309890 32 |
|------------------------------------------|-----------|