

**Szorítóvas sima, SK 80, Befogási Ø (1 mm emelkedéssel): 57mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	329940 57
GTIN	2050001923219
Árucikk kategória	33H

Leírás**Kivitel:**

Szorítóvasak, **kerek profil, 0,5 mm-es ill. 1 mm-es emelkedéssel. A rendelésnél kérjük a kívánt befogási Ø-t megadni.**

Sima kivitel finommegmunkáláshoz.

Felhasználás:

Sokoldalú alkalmazási terület, megmunkáló központokon, mérőkészülékeken, vagy lemezfesztítésnél.

Figyelem:

Szorítóvasak és speciális profilok egyedi igényeknek megfelelően külön rendelésre szállíthatóak.

Más kúpméretek, alakok (pl. 4-szög) és megmunkálható nyersdarabok **külön rendelésre szállíthatóak!**

Műszaki leírás

Befogási Ø	57 mm
Keménység	60 HR
Befogófelület	Sima

Profil	kerek
Hossz L	53 mm
Kivitel	rövidebb előrész
Befogó	SK 80
Termék fajtája	Befogófej sima