

**Szorítóvas sima, SK 80, Befogási Ø (1 mm emelkedéssel): 58mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	329940 58
GTIN	2050001923226
Árucikk kategória	33H

**Leírás****Kivitel:**

Szorítóvasak, **kerek profil, 0,5 mm-es ill. 1 mm-es emelkedéssel. A rendelésnél kérjük a kívánt befogási Ø-t megadni.**

Sima kivitel finommegmunkáláshoz.

**Felhasználás:**

Sokoldalú alkalmazási terület, megmunkáló központokon, mérőkészülékeken, vagy lemezfesztítésnél.

**Figyelem:**

**<strong>Szorítóvasak </strong>és speciális profilok egyedi igényeknek megfelelően külön rendelésre szállíthatóak.**

Más kúpméretek, alakok (pl. 4-szög) és megmunkálható nyersdarabok **külön rendelésre szállíthatóak!**

**Műszaki leírás**

Befogási Ø	58 mm
Keménység	60 HR
Profil	kerek

Befogófelület	Sima
Hossz L	53 mm
Kivitel	rövidebb előrész
Befogó	SK 80
Termék fajtája	Befogófej sima