



Rövid fúrótokmány Form A, HSK-A 63, Befogási tartomány: 0,5-13mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	307730 0,5-13
GTIN	2050001690029
Árucikk kategória	33W

Leírás

Kivitel:

- **Jobb és bal forgásirányhoz.**
- **RFID / Balluff-Chip furattal.**

Tartalom:

Keresztmarkolatatos **szorítókulcs.**

Opcionális tartozék:

Dugókulcs 309890 sz. Hűtőfolyadék cső 309880 sz.

Műszaki leírás

Tartalék szorítókulcs 627425 sz.	SW 6
Kivitel	standard
A-méret kinyúlási hossz	104 mm
Befogási tartomány	0,5 - 13 mm
Külső Ø D	50 mm
Befogó	HSK-A 63
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Befogó szabvány	DIN 69882-7
Befogó szabvány	DIN 69893-1
Alak	A

Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 30 μm
Maximális meghúzási nyomaték M _{d,max}	≤ 14 Nm
Termék fajtája	Rövid fúrótokmány

Tartozék

Hatszög csavarhúzó, keresztmarkolattal Hatszög 6 mm	627481 6
---	----------