


**Rövidkúpos felfogótárca DIN 55027, Ø d1 / kúphoz: 250/8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	317500 250/8
GTIN	4019208078724
Árucikk kategória	33R

**Leírás****Kivitel:**

Géppoldalon készre megmunkálva, tokmányoldalon síkesztergálva.

**Felhasználás:**

DIN 6350 A szerinti hengeres menesztésű esztergatokmányra történő **utólagos felszerelésre. A rövidkúpos eszterga tokmányok használata a kis kinyúlás miatt előnyösebb.**

**DIN 55027** ill. ISO 702/III szabvány szerinti kiesztergáló fejekhez (azonos a régi **DIN 55022** szabvánnyal).

**Alapanyag:**

C45 acél

**Műszaki leírás**

Kúpméret	8
Külső Ø d <sub>1</sub>	250 mm
Kúp Ø d <sub>2</sub>	139,735 mm
Vastagság B	26 mm

Tőcsavarok száma	4
Termék fajtája	Esztergatókmány tartozékok