



Rövid fúrótokmány Form A, HSK-A 100, Befogási tartomány: 2,5-16mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	307760 2,5-16
GTIN	2050001690050
Árucikk kategória	33W

Leírás

Kivitel:

- **Jobb és bal forgásirányhoz.**
- **RFID / Balluff-Chip furattal.**

Tartalom:

Keresztmarkolatos **szorítókulcs.**

Opcionális tartozék:

Dugókulcs 309890 sz. Hűtőfolyadék cső 309880 sz.

Műszaki leírás

Befogási tartomány	2,5 - 16 mm
Kivitel	standard
A-méret kinyúlási hossz	116 mm
Tartalék szorítókulcs 627425 sz.	SW 6
Külső Ø D	57 mm
Befogó	HSK-A 100
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Befogó szabvány	DIN 69882-7
Befogó szabvány	DIN 69893-1
Alak	A

Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 30 μm
Maximális meghúzási nyomaték M _{d,max}	≤ 14 Nm
Termék fajtája	Rövid fúrótokmány

Tartozék

Hatszög csavarhúzó, keresztmarkolattal Hatszög 6 mm	627481 6
---	----------