



Szorítóvas Kereszt- és hosszanti recézéssel, SK 80, Befogási Ø (1 mm emelkedéssel): 80mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	329944 80
GTIN	2050001924179
Árucikk kategória	33H

Leírás

Kivitel:

Szorítóvasak, **kerek profil, 0,5 mm-es ill. 1 mm-es emelkedéssel. A rendelésnél kérjük a kívánt befogási Ø-t megadni.**

Kereszt és hosszanti recézéssel nyers darabokhoz.

Felhasználás:

Sokoldalú alkalmazási terület, megmunkáló központokon, mérőkészülékeken, vagy lemezfesztítésnél.

Figyelem:

Szorítóvasak és speciális profilok egyedi igényeknek megfelelően külön rendelésre szállíthatóak.

Más kúpméretek, alakok (pl. 4-szög) és megmunkálható nyersdarabok **külön rendelésre!**

Műszaki leírás

Befogási Ø	80 mm
Befogófelület	Kereszt- és hosszanti recézés

Keménység	60 HR
Profil	kerek
Hossz L	53 mm
Befogó	SK 80
Termék fajtája	Befogófej sima