

**Szűkítőpersely, Szár  $\varnothing$  d1 / befogási  $\varnothing$  d2: 50/20mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 319426 50/20  |
| GTIN              | 4045197586896 |
| Árucikk kategória | 32V           |

**Leírás****Kivitel:**

Hozzávaló VDI tartó, E2 alak (319275 – 319405 sz.).

Belső hűtéshez alkalmas, nem hasított. A szerszám rögzítése és megszorítása 2 csavarral történik.

**Felhasználás:**

Az  $\varnothing$  szűkítéséhez hengeres szárú szerszámokhoz.

**Műszaki leírás**

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Befogási $\varnothing$ d <sub>2</sub> | 20 mm          |
| Szár $\varnothing$ d <sub>1</sub>     | 50 mm          |
| l <sub>2</sub>                        | 5 mm           |
| l <sub>1</sub>                        | 75 mm          |
| $\varnothing$ d <sub>4</sub>          | 54 mm          |
| Kivitel                               | Hosszlyuk      |
| Termék fajtája                        | Szűkítőpersely |

