

**ER szorítópatronos befogó VARIA, V3, ER szorítópatron mérethez: 20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319801 20
GTIN	4045197317537
Árucikk kategória	33E

**Leírás****Előny:**

- Gyorscsere lehetőség az egyetlen rögzítési pont miatt, így a szerszámcsere sérülésveszély nélkül elvégezhető.
- A forgácsolószerszámok előre beállítva a gépnél vannak.
- Rövid felépítésű – alacsony darabköltségek.

**Felhasználás:**

Elsősorban fúráshoz és központosításhoz.

**Figyelem:**

Maximális meghúzási nyomaték a VX3 és VX4 esetén 5,7 Nm, mely a hozzávaló 211750 sz. 5,7 méretű nyomatékkulccsal érhető el. Maximális meghúzási nyomaték V3, V4 és V5 esetén 10 Nm. A betétek meglazításakor ne forgassa túl az ütközőn.

A-méret kinyúlási hossz: 27 mm

Külső Ø D: 34 mm

**Műszaki leírás**

ER szorítópatronhoz	20
A-méret kinyúlási hossz	27 mm
Külső Ø D	34 mm

Befogó	V3
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó