

**Szorítóvas lágy, SK 80, Előfúrás Ø: 40mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	329946 40
GTIN	2050001924209
Árucikk kategória	33H

Leírás**Kivitel:**

Szorítóvasak, **kerek profil, 0,5 mm-es ill. 1 mm-es emelkedéssel. A rendelésnél kérjük a kívánt befogási Ø-t megadni.**

Lágy (kisebb 40 HRC keménység a furatban) önálló kiesztergáláshoz.

Felhasználás:

Sokoldalú alkalmazási terület, megmunkáló központokon, mérőkészülékeken, vagy lemezfeszítésnél.

Figyelem:

Szorítóvasak és speciális profilok egyedi igényeknek megfelelően külön rendelésre szállíthatóak.

Más kúpméretek, alakok (pl. 4-szög) és megmunkálható nyersdarabok **külön rendelésre!**

Műszaki leírás

Előfúrás Ø	40 mm
Keménység	60 HR
Profil	kerek

Hossz L	53 mm
Befogó	SK 80
Termék fajtája	Befogófej sima