



## Varia szorítópatronos befogó VARIA VX3, VX3, ER szorítópatron mérethez: 25



### Rendelési adatok

Rendelés száma	319802 25
GTIN	2050001743657
Árucikk kategória	33E

### Leírás

#### Kivitel:

**VX** – Keresztirányú erőktől mentes hárompontos befogás a beépített szegmensgyűrű következtében. **200 Nm-ig poligonnal a nyomatékknak ellenáll.**

#### Előny:

- **Gyorscsere lehetőség az egyetlen rögzítési pont miatt, így a szerszámcsere sérülésveszély nélkül elvégezhető.**
- **A forgácsolószerszámok előre beállítva a gépnél vannak.**
- **Rövid felépítésű – alacsony darabköltségek.**

#### Felhasználás:

Elsősorban fúráshoz és központosításhoz.

#### Figyelem:

Maximális meghúzási nyomaték a VX3 és VX4 esetén 5,7 Nm, mely a hozzávaló 211750 sz. 5,7 méretű nyomatékkulccsal érhető el. A V5 esetén a maximális meghúzási nyomaték 10 Nm. A betétek meglazításakor ne forgassa túl az ütközőn. A Varia szerszám tartók és cserélhető betétek tisztításához az EWS Clean tisztítószer készletet ajánljuk.

### Műszaki leírás

ER szorítópatronhoz	25
A-méret kinyúlási hossz	30 mm

Külső Ø D	42 mm
Befogó	VX3
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó