



**Szorítóvas sima, Top 65, Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel): 47,5mm**



## Rendelési adatok

Rendelés száma	329970 47,5
GTIN	2050001926418
Árucikk kategória	33H

## Leírás

### Kivitel:

Szorítóvasak, **kerek profil, 0,5 mm-es emelkedéssel. A rendelésnél kérjük adja meg a kívánt befogási Ø-t.**

Sima kivitel finommegmunkáláshoz.

### Előny:

- **25%-kal nagyobb tartóerő mint az RD befogófejeknél.**
- **Nincs rádiuszeltolódás a befogófej és a befogóeszköz rögzítése között, ezért szennyeződéssel szemben ellenálló**
- **Egyedülálló merevség a befogószegmensek nagyfelületű felfekvése következtében.**

### Felhasználás:

Sokoldalú alkalmazási terület, megmunkáló központokon, mérőkészülékeken, vagy lemezfesztítésnél.

### Ajánlás:

**<strong>Szorítóvasak</strong> és speciális profilok egyedi igényeknek megfelelően külön rendelésre szállíthatóak.**

### Figyelem:

Más kúpméretek, alakok (pl. 4-szög) és megmunkálható nyersdarabok **külön rendelésre!**

## Műszaki leírás

Befogási Ø	47,5 mm
Keménység	60 HR
Befogófelület	Sima
Profil	kerek
Hossz L	49 mm
Befogó	Top 65
Termék fajtája	Befogófej sima