



ER szorítópatronos befogó VARIA, V5, ER szorítópatron mérethez: 25



Rendelési adatok

Rendelés száma	319805 25
GTIN	2050001077899
Árucikk kategória	33E

Leírás

Előny:

- **Gyorscsere lehetőség az egyetlen rögzítési pont miatt, így a szerszámcsere sérülésveszély nélkül elvégezhető.**
- **A forgácsolószerszámok előre beállítva a gépnél vannak.**
- **Rövid felépítésű – alacsony darabköltségek.**

Felhasználás:

Elsősorban fúráshoz és központosításhoz.

Figyelem:

Maximális meghúzási nyomaték a VX3 és VX4 esetén 5,7 Nm, mely a hozzávaló 211750 sz. 5,7 méretű nyomatékkulccsal érhető el. A V5 esetén a maximális meghúzási nyomaték 10 Nm. A betétek meglazításakor ne forgassa túl az ütközőn. A Varia szerszám tartók és cserélhető betétek tisztításához az EWS Clean tisztítószer készletet ajánljuk.

Műszaki leírás

ER szorítópatronhoz	25
A-méret kinyúlási hossz	30 mm
Külső Ø D	42 mm

Befogó	V5
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó