

**Szorítóvas sima, Top 65, Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel): 18mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	329970 18
GTIN	2050001926975
Árucikk kategória	33H

Leírás**Kivitel:**

Szorítóvasak, **kerek profil, 0,5 mm-es emelkedéssel. A rendelésnél kérjük adja meg a kívánt befogási Ø-t.**

Sima kivitel finommegmunkáláshoz.

Előny:

- **25%-kal nagyobb tartóerő mint az RD befogófejeknél.**
- **Nincs rádiuszeltolódás a befogófej és a befogóeszköz rögzítése között, ezért szennyeződéssel szemben ellenálló**
- **Egyedülálló merevség a befogószegmensek nagyfelületű felfekvése következtében.**

Felhasználás:

Sokoldalú alkalmazási terület, megmunkáló központokon, mérőkészülékeken, vagy lemezfesztítésnél.

Ajánlás:

Szorítóvasak és **speciális profilok egyedi igényeknek megfelelően külön rendelésre szállíthatóak.**

Figyelem:

Más kúpméretek, alakok (pl. 4-szög) és megmunkálható nyersdarabok **külön rendelésre!**

Műszaki leírás

Befogási Ø	18 mm
Keménység	60 HR
Profil	kerek
Befogófelület	Sima
Hossz L	49 mm
Befogó	Top 65
Termék fajtája	Befogófej sima