



Telibefúró tartó VARIA, V3, Befogási Ø D1: 16mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	319821 16
GTIN	4045197317643
Árucikk kategória	33E

Leírás

Előny:

- Gyorscsere lehetőség az egyetlen rögzítési pont miatt, így a szerszámcsere sérülésveszély nélkül elvégezhető.
- A forgácsolószerszámok előre beállítva a gépnél vannak.
- Rövid felépítésű – alacsony darabköltségek.

Felhasználás:

Menesztőlapos szerszámok befogásához.

Figyelem:

Maximális meghúzási nyomaték a VX3 és VX4 esetén 5,7 Nm, mely a hozzávaló 211750 sz. 5,7 méretű nyomatékkulccsal érhető el. Maximális meghúzási nyomaték V3, V4 és V5 esetén 10 Nm. A betétek meglazításakor ne forgassa túl az ütközőn.

Extra rövid kivitel külön ajánlatkérésre.

A-méret kinyúlási hossz: 28 mm

Külső Ø D: 48 mm

Műszaki leírás

Befogási Ø D ₁	16 mm
A-méret kinyúlási hossz	28 mm

Külső Ø D	48 mm
Befogó	V3
Termék fajtája	Menesztólapos befogó