

**Szorítóvas sima, Top 65, Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel): 28,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	329970 28,5
GTIN	2050001927187
Árucikk kategória	33H

**Leírás****Kivitel:**

Szorítóvasak, **kerek profil, 0,5 mm-es emelkedéssel. A rendelésnél kérjük adja meg a kívánt befogási Ø-t.**

Sima kivitel finommegmunkáláshoz.

**Előny:**

- **25%-kal nagyobb tartóerő mint az RD befogófejeknél.**
- **Nincs rádiuszeltolódás a befogófej és a befogóeszköz rögzítése között, ezért szennyeződéssel szemben ellenálló**
- **Egyedülálló merevség a befogószegmensek nagyfelületű felfekvése következtében.**

**Felhasználás:**

Sokoldalú alkalmazási terület, megmunkáló központokon, mérőkészülékeken, vagy lemezfeszítésnél.

**Ajánlás:**

**<strong>Szorítóvasak</strong> és **speciális profilok egyedi igényeknek megfelelően külön rendelésre szállíthatóak.****

**Figyelem:**

Más kúpméretek, alakok (pl. 4-szög) és megmunkálható nyersdarabok **külön rendelésre!**

**Műszaki leírás**

Befogási Ø	28,5 mm
Keménység	60 HR
Befogófelület	Sima
Profil	kerek
Hossz L	49 mm
Befogó	Top 65
Termék fajtája	Befogófej sima