



## Szorítóvas keresztrecézéssel, Top 65, Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel): 9mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	329972 9
GTIN	2050001927286
Árucikk kategória	33H

### Leírás

#### Kivitel:

Szorítóvasak, **kerek profil, 0,5 mm-es emelkedéssel. A rendelésnél kérjük adja meg a kívánt befogási Ø-t.**

Keresztrecézéssel nyers anyagokhoz, kis Ø.

#### Előny:

- **25%-kal nagyobb tartóerő mint az RD befogófejeknél.**
- **Nincs rádiuszeltolódás a befogófej és a befogóeszköz rögzítése között, ezért szennyeződéssel szemben ellenálló**
- **Egyedülálló merevség a befogószegmensek nagyfelületű felfekvése következtében.**

#### Felhasználás:

Sokoldalú alkalmazási terület, megmunkáló központokon, mérőkészülékeken, vagy lemezfeszítésnél.

#### Ajánlás:

**Szorítóvasak és speciális profilok egyedi igényeknek megfelelően külön rendelésre szállíthatóak.**

#### Figyelem:

Más kúpméreték, alakok (pl. 4-szög) és megmunkálható nyersdarabok **külön rendelésre szállíthatóak!**

## Műszaki leírás

Befogási Ø	9 mm
Keménység	60 HR
Profil	kerek
Befogófelület	Keresztrecézés
Hossz L	49 mm
Befogó	Top 65
Termék fajtája	Befogófej sima