

SWISS TOOLS

Szerszámtartó axiális, 2-szeres, jobbos, PSC 63, Befogó négyszöghöz: 20 mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	318868 20
GTIN	2050001672612
Árucikk kategória	36D

Leírás**Kivitel:**

Állítható hűtőfúvókával, belső menettel.

Felhasználás:

Eszterga- és maróközpontokon történő felhasználásra.
ISO készszárakba történő befogáshoz négyszög szárral.

Figyelem:

PSC befogócsapok külön ajánlatkérésre.

belső hűtés: igen

A-méret kinyúlási hossz: 100 mm

Befogási hossz L₁: 75 mm

B: 30 mm

Külső Ø D: 80 mm

Műszaki leírás

Befogási hossz L ₁	75 mm
A-méret kinyúlási hossz	100 mm
B	30 mm
Befogó négyszöghöz	20 mm
Külső Ø D	80 mm
Befogó	PSC 63

Befogó szabvány	ISO 26623-2
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Késtartó