



## Szorítóvas kereszt- és hosszanti recézés, Top 65, Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel): 30,5mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	329974 30,5
GTIN	2050001927705
Árucikk kategória	33H

### Leírás

#### Kivitel:

Szorítóvasak, **kerek profil, 0,5 mm-es emelkedéssel. A rendelésnél kérjük adja meg a kívánt befogási Ø-t.**

Kereszt- és hosszanti recézéssel nyers darabokhoz.

#### Előny:

- **25%-kal nagyobb tartóerő mint az RD befogófejeknél.**
- **Nincs rádiuszeltolódás a befogófej és a befogóeszköz rögzítése között, ezért szennyeződéssel szemben ellenálló**
- **Egyedülálló merevség a befogószegmensek nagyfelületű felfekvése következtében.**

#### Felhasználás:

Sokoldalú alkalmazási terület, megmunkáló központokon, mérőkészülékeken, vagy lemezfeszítésnél.

#### Ajánlás:

**Szorítóvasak és speciális profilok egyedi igényeknek megfelelően külön rendelésre szállíthatóak.**

#### Figyelem:

Más kúpméretek, alakok (pl. 4-szög) és megmunkálható nyersdarabok **külön rendelésre szállíthatóak!**

## Műszaki leírás

Befogási Ø	30,5 mm
Profil	kerek
Befogófelület	Kereszt- és hosszanti recézés
Keménység	60 HR
Hossz L	49 mm
Befogó	Top 65
Termék fajtája	Befogófej sima