



## Szorítóvas kereszt- és hosszanti recézés, Top 65, Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel): 55,5mm



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 329974 55,5   |
| GTIN              | 2050001928207 |
| Árucikk kategória | 33H           |

### Leírás

#### Kivitel:

Szorítóvasak, **kerek profil, 0,5 mm-es emelkedéssel. A rendelésnél kérjük adja meg a kívánt befogási Ø-t.**

Kereszt- és hosszanti recézéssel nyers darabokhoz.

#### Előny:

- **25%-kal nagyobb tartóerő mint az RD befogófejeknél.**
- **Nincs rádiuszeltolódás a befogófej és a befogóeszköz rögzítése között, ezért szennyeződéssel szemben ellenálló**
- **Egyedülálló merevség a befogószegmensek nagyfelületű felfekvése következtében.**

#### Felhasználás:

Sokoldalú alkalmazási terület, megmunkáló központokon, mérőkészülékeken, vagy lemezfeszítésnél.

#### Ajánlás:

**Szorítóvasak és speciális profilok egyedi igényeknek megfelelően külön rendelésre szállíthatóak.**

#### Figyelem:

Más kúpméretek, alakok (pl. 4-szög) és megmunkálható nyersdarabok **külön rendelésre szállíthatóak!**

## Műszaki leírás

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Befogási Ø     | 55,5 mm                       |
| Profil         | kerek                         |
| Keménység      | 60 HR                         |
| Befogófelület  | Kereszt- és hosszanti recézés |
| Hossz L        | 49 mm                         |
| Befogó         | Top 65                        |
| Termék fajtája | Befogófej sima                |