



Szorítóvas kereszt- és hosszanti recézés, Top 65, Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel): 36,5mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 329974 36,5 |
| GTIN | 2050001927828 |
| Árucikk kategória | 33H |

Leírás

Kivitel:

Szorítóvasak, **kerek profil, 0,5 mm-es emelkedéssel. A rendelésnél kérjük adja meg a kívánt befogási Ø-t.**

Kereszt- és hosszanti recézéssel nyers darabokhoz.

Előny:

- **25%-kal nagyobb tartóerő mint az RD befogófejeknél.**
- **Nincs rádiuszeltolódás a befogófej és a befogóeszköz rögzítése között, ezért szennyeződéssel szemben ellenálló**
- **Egyedülálló merevség a befogószegmensek nagyfelületű felfekvése következtében.**

Felhasználás:

Sokoldalú alkalmazási terület, megmunkáló központokon, mérőkészülékeken, vagy lemezfeszítésnél.

Ajánlás:

Szorítóvasak és speciális profilok egyedi igényeknek megfelelően külön rendelésre szállíthatóak.

Figyelem:

Más kúpméretek, alakok (pl. 4-szög) és megmunkálható nyersdarabok **külön rendelésre szállíthatóak!**

Műszaki leírás

| | |
|----------------|-------------------------------|
| Befogási Ø | 36,5 mm |
| Keménység | 60 HR |
| Profil | kerek |
| Befogófelület | Kereszt- és hosszanti recézés |
| Hossz L | 49 mm |
| Befogó | Top 65 |
| Termék fajtája | Befogófej sima |