

SWISS TOOLS

**Leszúró késtartó radiális, HSK-T 40, Pengemagasság H: 26 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	318839 26
GTIN	2050001714732
Árucikk kategória	36D

**Leírás****Felhasználás:**

Leszúró pengék befogásához.

Eszterga- és maróközpontokon történő felhasználásra.

Norma asiento: ISO 12164-3

Arbor standard: ISO 12164-3

Kiinnitysnormi: ISO 12164-3

Norme de porte-outils: ISO 12164-3

Befogó szabvány: ISO 12164-3

Norma attacco: ISO 12164-3

A-méret kinyúlási hossz: 75 mm

L<sub>1</sub>: 75 mm

Külső Ø D: 100 mm

**Műszaki leírás**

Pengemagasság H	26 mm
A-méret kinyúlási hossz	75 mm
L <sub>1</sub>	75 mm
Külső Ø D	100 mm

Befogó	HSK-T 40
Befogó szabvány	ISO 12164-3
belső hűtés	igen