



Roundtest kompakt körkörösségmérő készülék digitálisan beállítható asztallal, Típus: RA120



Rendelési adatok

Rendelés száma	409023 RA120
GTIN	
Árucikk kategória	40W

Leírás

Kivitel:

Ez egy kompakt körkörösségmérő készülék digitálisan beállítható asztal (D.A.T.) funkcióval.

A Roundtest RA-120 és RA-120P digitálisan beállítható asztallal következő előnyöket nyújtja:

A forgóasztal digitálisan jelzi a központosítás és a szintezés eltolási értékeit, ami ezt a fontos folyamatot még a gyakorlatlan kezelők számára is egyszerűvé teszi: Két keresztmetszet előzetes mérése a munkadarabon. A mérés után a központosítás és a szintezés értékei megjelennek a monitoron. A kijelzett értékeket a digitális mikrométeres csavarokkal állítsa be. A központosítás és a szintezés befejeződött. Központosítási tartomány: ± 3 mm

Szintezési tartomány: $\pm 1^\circ$

Specifikáció:

Modell: RA-120 digitálisan beállítható asztal (D.A.T) funkcióval

Modell: RA-120

Col/metrikus: Col/metrikus

Max. mérhető munkadarab átmérő: 280 mm

Max. munkadarab $\varnothing$: 440 mm

Max. munkadarab súly: 25 kg

Műszaki leírás

Munkadarab Ø	440 mm
Maximális munkadarab Ø-höz	280 mm
Termék fajtája	Kör- és síkfutásmérő készülék