



Szorítóvas kereszt- és hosszanti recézés, Top 65, Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel): 63,5mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	329974 63,5
GTIN	2050001928368
Árucikk kategória	33H

Leírás

Kivitel:

Szorítóvasak, **kerek profil, 0,5 mm-es emelkedéssel. A rendelésnél kérjük adja meg a kívánt befogási Ø-t.**

Kereszt- és hosszanti recézéssel nyers darabokhoz.

Előny:

- **25%-kal nagyobb tartóerő mint az RD befogófejeknél.**
- **Nincs rádiuszeltolódás a befogófej és a befogóeszköz rögzítése között, ezért szennyeződéssel szemben ellenálló**
- **Egyedülálló merevség a befogószegmensek nagyfelületű felfekvése következtében.**

Felhasználás:

Sokoldalú alkalmazási terület, megmunkáló központokon, mérőkészülékeken, vagy lemezfeszítésnél.

Ajánlás:

Szorítóvasak és speciális profilok egyedi igényeknek megfelelően külön rendelésre szállíthatóak.

Figyelem:

Más kúpméretek, alakok (pl. 4-szög) és megmunkálható nyersdarabok **külön rendelésre szállíthatóak!**

Műszaki leírás

Befogási Ø	63,5 mm
Befogófelület	Kereszt- és hosszanti recézés
Profil	kerek
Keménység	60 HR
Hossz L	49 mm
Befogó	Top 65
Termék fajtája	Befogófej sima