

HOLEX**Szerszámefogó, Form B2 radiális, balos, rövid, Szár Ø d1: 30 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319010 30
GTIN	4045197223913
Árucikk kategória	32V

Leírás**Kivitel:**

- **Betétedzett HRC 58 ±2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfúvókákkal.**

Felhasználás:

Elsősorban külső megmunkáláshoz.

Szabvány:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Alak: B

h₁: 20 mm

h₂: 29 mm

b₁: 70 mm

b₂: 35 mm

h₅: 38 mm

h₆: 35 mm

Műszaki leírás

Szár Ø d ₁	30 mm
VDI szár színjelölése	VDI 30

h_5	38 mm
l_2	40 mm
l_1	22 mm
b_1	70 mm
h_6	35 mm
b_2	35 mm
h_2	29 mm
h_1	20 mm
Alak	B
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó