

Garant**Gyorscserés menetfúró tokmány, HSK-A 100, Menetvágási tartomány: M3-12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	334656 M3-12
GTIN	4045197488565
Árucikk kategória	31P

Leírás**Kivitel:**

- Rövid felépítés, elasztikus hosszkiegénylítéssel nyomó és húzó üzemre.
- Beállítható bekezdési nyomás különböző anyagokhoz és menetfúrókhoz.

Golyóvezető persellyel rezgésmentes hosszkiegénylítést biztosít.

Felhasználás:

- Idomszer szerinti metetek előállítás.
- Jobbos és balos menethez használható.
- NC-gépekhez és megmunkáló központokhoz.

Különleges tartozék:

Gyorsváltó betéteket lásd a 335420 – 335660 sz.
309890 sz. dugókulcshoz.

Figyelem:

- **Gyorscserés menetfúró tokmány más M14 – M33 méretű szárkivitelekben külön rendelésre szállítható.**
- **A gyorscserés menetfúró tokmány belső hűtéshez nem alkalmas.**

Befogó szabvány: DIN 69893

Hosszkiegénylítés nyomó üzemben: 7,5 mm

Hosszkiegénylítés húzó üzemben: 7,5 mm

Külső Ø D: 41 mm

Belső Ø D_i: 19 mm

A-méret kinyúlási hossz: 80 mm

Műszaki leírás

Hosszkiegyenlítés nyomó üzemben	7,5 mm
Belső Ø D ₁	19 mm
A-méret kinyúlási hossz	80 mm
Külső Ø D	41 mm
Hosszkiegyenlítés húzó üzemben	7,5 mm
Menetvágási tartomány	M3 – M12
Befogó	HSK-A 100
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Befogó szabvány	DIN 69893
Termék fajtája	Menetfúró befogó

Tartozék

Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 9 mm	335610 9
HSK hűtőfolyadék-cső HSK 100	309880 100
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 6 mm	335420 6
Gyorscsere betét készlet biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül, 8 darabos	335460
Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 4,5 mm	335645 4,5
Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 10 mm	335645 10
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 3,5 mm	335610 3,5
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 11 mm	335610 11
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 3,5 mm	335420 3,5
	335610 8

Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó
tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 8 mm

Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó
tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 8 mm

335645 8

Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló
nélkül Menetfúró szár Ø 8 mm

335420 8

Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló
nélkül Menetfúró szár Ø 9 mm

335420 9

Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló
nélkül Menetfúró szár Ø 4,5 mm

335420 4,5

Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó
tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 10 mm

335610 10

Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó
tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 7 mm

335645 7

Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó
tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 7 mm

335610 7

Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó
tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 6 mm

335645 6

Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló
nélkül Menetfúró szár Ø 7 mm

335420 7

Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó
tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 9 mm

335645 9

Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló
nélkül Menetfúró szár Ø 10 mm

335420 10

Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó
tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 4,5 mm

335610 4,5

Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó
tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 3,5 mm

335645 3,5

Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló
nélkül Menetfúró szár Ø 11 mm

335420 11

Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó
tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 6 mm

335610 6