

Garant**Menetvágó készülék, Típus: 12/2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	334100 12/2
GTIN	4045197152343
Árucikk kategória	31M

Leírás**Kivitel:**

- **Beépített irányváltóművel az automatikus visszafutáshoz. A menetmélység elérése után a készülék a géporsó megemeléseivel automatikusan átkapcsol (csekély kopású golyós rendszer!).**
- **Gyorsított visszafutás (kb. Faktor $1,8 \times n_{max}$).**
- **Hosszkiegyenlítés húzásra.**
- **Stop karos elfordulás-védelem.**
- **Karbantartásmentes.**
- **Jobbos és balos menethez használható.**
- **Gyorscsere rendszerrel.**

Felhasználás:

Gépi menetfúráshoz fúrógépeken, kézi előtolással és orsóirányváltás nélkül. Átmenő menet fúráshoz (335420 sz. betétekkel), ill. zsákfurat-menet fúráshoz (335610 sz. betétekkel).

Opcionális tartozék:

Gyorscsere betéteket lásd: 335420; 335430 (biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló **nélkül**), 335610; 335620 (biztonsági megcsúszó **tengelykapcsolóval**).

Műszaki leírás

Külső Ø D	80 mm
L ₁	60 mm
Ø D ₂	32 mm
Morse-kúp MK	2
Hossz a géporsótól	140 mm
Menetfúrási tartomány	M3 – M12
Hosszkiegyenlítés húzásra	12,5 mm
Maximális fordulatszám előremenetben	1200 min ⁻¹
Ø D ₁	19 mm
Kioldási út B	6 mm
Termék fajtája	Menetvágó készülék

Tartozék

Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 8 mm	335420 8
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 4,5 mm	335420 4,5
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 11 mm	335610 11
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 8 mm	335610 8
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 10 mm	335610 10
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 3,5 mm	335610 3,5
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 7 mm	335610 7
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 10 mm	335420 10
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 9 mm	335610 9

Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 6 mm	335420 6
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 9 mm	335420 9
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 3,5 mm	335420 3,5
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 6 mm	335610 6
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 11 mm	335420 11
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül Menetfúró szár Ø 7 mm	335420 7
Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval Menetfúró szár Ø 4,5 mm	335610 4,5