

**HOLEX****Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló nélkül, M3 – M12,  
Menetfúró szár Ø: 3,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	335420 3,5
GTIN	4045197152459
Árucikk kategória	32H

**Leírás****Kivitel:**

Gyorscsere betétek biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló **nélkül**.

**Felhasználás:**

Speciálisan kioldható menetfúró befogóhoz.

**Figyelem:**

A megcsúszó tengelykapcsolós fejeket az acélmegmunkáláshoz ( $R_m 600 - 800 \text{ N/mm}^2$ ) szükséges nyomaték-beállítással szállítjuk. A beállítás módosítása az anya állításával lehetséges.

**Műszaki leírás**

Menetfúró szár Ø	3,5 mm
Szár négyszög	2,7 mm
Menetfúró tartomány	M3 – M12
Külső Ø D	30 mm
Szár Ø d	19 mm

Csatlakozó hossz L	21,5 mm
Kinyúlási hossz H	7 mm
Termék fajtája	Gyorscsere betét