

SWISS TOOLS

**Leszúró késtartó radiális, PSC 63, Pengemagasság H: 32 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	318900 32
GTIN	2050001672988
Árucikk kategória	36D

**Leírás****Felhasználás:**

Eszterga- és maróközpontokon történő felhasználásra.  
Leszúró pengék befogásához.

**Figyelem:**

PSC befogócsapok külön ajánlatkérésre.

Norma asiento: ISO 26623-2

Arbor standard: ISO 26623-2

Kiinnitysnormi: ISO 26623-2

Norme de porte-outils: ISO 26623-2

Befogó szabvány: ISO 26623-2

Norma attacco: ISO 26623-2

A-méret kinyúlási hossz: 60 mm

L<sub>1</sub>: 54,5 mm

Külső Ø D: 102 mm

**Műszaki leírás**

A-méret kinyúlási hossz	60 mm
Pengemagasság H	32 mm

L <sub>1</sub>	54,5 mm
Külső Ø D	102 mm
Befogó	PSC 63
Befogó szabvány	ISO 26623-2
belső hűtés	igen