

**Garant****eco szerszámbefogó, Form B6 radiális, balos, hosszú, Szár Ø d1: 40 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319081 40
GTIN	4045197584342
Árucikk kategória	31V

**Leírás****Kivitel:**

- **Betédezett HRC 58 ±2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfűvőkákkal.**

**GARANT eco – Normál esztergakésekkel, a 273830 – 273891 sz. GARANT eco – rendszerű esztergakésekkel és a 273651 sz. GARANT eco – leszúró alaptartóval való felhasználáshoz.**

**Felhasználás:**

Elsősorban külső megmunkáláshoz.

**Szabvány:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Alak: B

h<sub>1</sub>: 25 mm

h<sub>2</sub>: 34 mm

b<sub>1</sub>: 118 mm

b<sub>2</sub>: 75,5 mm

h<sub>5</sub>: 48 mm

h<sub>6</sub>: 32,5 mm

**Műszaki leírás**

b <sub>2</sub>	75,5 mm
----------------	---------

$h_1$	25 mm
Szár $\varnothing d_1$	40 mm
$l_2$	44 mm
VDI szár színjelölése	VDI 40
$h_6$	32,5 mm
$b_1$	118 mm
$l_1$	22 mm
$h_5$	48 mm
$h_2$	34 mm
Alak	B
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó