

HOLEX**Szerszámefogó, Form B4 radiális, balos, rövid, Szár Ø d1: 40 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319060 40
GTIN	4045197223951
Árucikk kategória	32V

Leírás**Kivitel:**

- **Betétedzett HRC 58 ±2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfúvókákkal.**

Felhasználás:

Elsősorban külső megmunkáláshoz.

Szabvány:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Alak: B

h₁: 25 mm

h₂: 34 mm

b₁: 85 mm

b₂: 42,5 mm

h₅: 48 mm

h₆: 42,5 mm

Műszaki leírás

b ₁	85 mm
----------------	-------

h_2	34 mm
h_6	42,5 mm
b_2	42,5 mm
VDI szár színjelölése	VDI 40
h_1	25 mm
Szár $\varnothing d_1$	40 mm
h_5	48 mm
l_1	22 mm
l_2	44 mm
Alak	B
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó

Tartozék

Szerelőkulcs gömbfúvókához Méret 10	319003 10
-------------------------------------	-----------